

Yale

Hydraulisk stempelløfter JH, Bæreevne: 4t



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086045 4
GTIN	4025092162739
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse

Udførelse:

Robust konstruktion med stor fodplade af hensyn til høj stabilitet, med trykbegrænsnings-måler. Letgående pumpearms med pasning til ventilstyringen. Stempelplade er rillet og kan desuden skrues ud ved hjælp af gevind.

Teknisk beskrivelse

Meget lav højde	205 mm
Løftehøjde	126 mm
Maks. bæreevne	4 t
Produkttype	Vognløfter / maskinløfter