



TANGGRIP TAG N-MF skæreindsatser, IC5400, Stikbredde w / hjørneradius R: 4/0,25mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273636 4/0,25
GTIN	7291075325867
Artikelklasse	26A

Beskrivelse

Udførelse:

Spånbrydere med beskyttelsesfas. Universal til ISO-P og ISO-M. Til fremføring i midten.

Anvendelse:

Til af- og indstikning.

Passer til:

Skærholder nr. 273610 – 273614.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	4 mm
Hjørneradius R	0,25 mm
Tolerance stikbredde w	0,05 mm
Tilspænding f	0,07 - 0,22 mm/o
Serie	TANGGRIP-PL

Producentbetegnelse	TAG N4MF IC5400
Antal skift/skær	1
Skæremateriale	HM
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	MF
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 180 m/min
Type	IC5400
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning