



TANGGRIP TAG N-LF skæreindsatser, IC1030, Stikbredde w / hjørneradius R: 3,05/0,2mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273640 3,05/0,2
GTIN	7291075325638
Artikelklasse	26A

Beskrivelse

Udførelse:

Positiv spånbryder. Blødt skærende. Lav tilspænding.

Anvendelse:

Til af- og indstikning.

Passer til:

Skærholder nr. 273610 – 273614.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	3,05 mm
Hjørneradius R	0,2 mm
Tolerance stikbredde w	0,04 mm
Tilspænding f	0,04 - 0,1 mm/o

Serie	TANGGRIP-PL
Producentbetegnelse	TAG N3LF IC1030
Antal skift/skær	1
Skæremateriale	HM
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbrøder	LF
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 180 m/min
Type	IC1030
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning