



TANGGRIP TAG N-LF skæreindsatser, IC5400, Stikbredde w / hjørneradius R: 2/0,2mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273642 2/0,2
GTIN	7291075325683
Artikelklasse	26A

Beskrivelse

Udførelse:

Positiv spånbryder. Blødt skærende. Lav tilspænding.

Anvendelse:

Til af- og indstikning.

Passer til:

Skærholder nr. 273610 – 273614.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	2 mm
Hjørneradius R	0,2 mm
Tilspænding f	0,03 - 0,08 mm/o
Tolerance stikbredde w	0,04 mm
Serie	TANGGRIP-PL

Producentbetegnelse	TAG N2LF IC5400
Antal skift/skær	1
Skæremateriale	HM
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	LF
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 180 m/min
Type	IC5400
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning