



## TANGGRIP TAG N-LF skæreindsatser, IC1010, Stikbredde w / hjørneradius R: 3,05/0,2mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273638 3,05/0,2
GTIN	7291075325614
Artikelklasse	26A

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Positiv spånbryder. Blødt skærende. Lav tilspænding.

**Anvendelse:**

Til af- og indstikning.

**Passer til:**

Skærholder nr. 273610 – 273614.

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

### Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	3,05 mm
Hjørneradius R	0,2 mm
Tolerance stikbredde w	0,04 mm
Tilspænding f	0,04 - 0,1 mm/o
Serie	TANGGRIP-PL

Producentbetegnelse	TAG N3LF IC1010
Antal skift/skær	1
Skæremateriale	HM
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	LF
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 180 m/min
Type	IC1010
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning