


Garant**SNHX 1102 neutral, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218571 ST1400
GTIN	4045197656308
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**Vejledende værdier for a_e maks.Til slidsbredde a_p : 4 mm

Type: HB7525

Tilspænding f_z pr. tand: 0,13 mm

Fasbredde: 0,15 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,13 mm
Type	ST1400
Fasbredde	0,15 mm
Type	HB7525
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNHX 1102
Skæremateriale	HM
Plattetykkelse S	2,3 mm

Til slidsbredde a _p	4 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning