

**HELIGRIP skæreindsatser, IC830, Stikbredde w / hjørneradius R: 4/0,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273405 4/0,2
GTIN	7291075029031
Artikelklasse	26C

Beskrivelse**Udførelse:**

Positiv spånbylder. Blødt snit. Reducerede skærekrafter.

Anvendelse:

Til aksial og radial stikdrejning, af- og indstikning, aksialstik og indvendig bearbejdning. (HELIGRIP-skæreindsatser til opgaver med aksialstik er kun kompatible med HFHR-holder).

Passer til:

Skærholder nr. 273766 – 273768.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f indstikning	0,09 - 0,14 mm/o
Stikbredde W	4 mm
Tolerance stikbredde w	0,05 mm
Hjørneradius R	0,2 mm
Tilspænding f drejning	0,16 - 0,21 mm/o
INSL	19 mm

Tilspænding f aksialstik	0,1 - 0,24 mm/o
Tilspænding f plandrejning	0,15 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 1,9 mm
Serie	HELI-GRIP
Skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	2,4 mm
Skæredybde $a_{p\text{ min}}$	0,25 mm
Producentbetegnelse	GRIP 4002Y IC830
Antal skift/skær	1
Skæremateriale	HM
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbrøder	T
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 140 m/min
Type	IC830
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning