

**HELIGRIP skæreindsatser, IC830, Stikbredde w / hjørneradius R: 4/0,4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273405 4/0,4
GTIN	7291075029048
Artikelklasse	26C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Positiv spånbylder. Blødt snit. Reducerede skærekrafter.

**Anvendelse:**

Til aksial og radial stikdrejning, af- og indstikning, aksialstik og indvendig bearbejdning. (HELIGRIP-skæreindsatser til opgaver med aksialstik er kun kompatible med HFHR-holder).

**Passer til:**

Skærholder nr. 273766 – 273768.

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Tolerance stikbredde w	0,05 mm
Hjørneradius R	0,4 mm
Tilspænding f indstikning	0,09 - 0,15 mm/o
Stikbredde W	4 mm
Tilspænding f drejning	0,18 - 0,24 mm/o
INSL	19 mm

Tilspænding f aksialstik	0,1 - 0,24 mm/o
Tilspænding f plandrejning	0,15 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,25 - 2,4 mm
Serie	HELI-GRIP
Skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	2,4 mm
Skæredybde $a_{p\text{ min}}$	0,5 mm
Producentbetegnelse	GRIP 4004Y IC830
Antal skift/skær	1
Skæremateriale	HM
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	T
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 140 m/min
Type	IC830
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning