


**HELIGRIP skæreindsatser, IC808, Stikbredde w / hjørneradius R: 3/0,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273407 3/0,2
GTIN	7291075028744
Artikelklasse	26C

Beskrivelse**Udførelse:**

Positiv spånbyrder. Blødt snit. Reducerede skærekrafter.

Anvendelse:

Til aksial og radial stikdrejning, af- og indstikning, aksialstik og indvendig bearbejdning. (HELIGRIP-skæreindsatser til opgaver med aksialstik er kun kompatible med HFHR-holder).

Passer til:

Skærholder nr. 273766 – 273768.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	3 mm
Hjørneradius R	0,2 mm
Tolerance stikbredde w	0,05 mm
Tilspænding f indstikning	0,07 - 0,11 mm/o
INSL	15,8 mm
Tilspænding f drejning	0,14 - 0,18 mm/o

Tilspænding f aksialstik	0,08 - 0,2 mm/o
Tilspænding f plandrejning	0,1 - 0,2 mm/o
Skæredybde a_p	0,25 - 1,8 mm
Serie	HELI-GRIP
Skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	1,8 mm
Skæredybde $a_{p\text{ min}}$	0,25 mm
Producentbetegnelse	GRIP 3002Y IC808
Antal skift/skær	1
Skæremateriale	HM
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbrøder	T
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 200 m/min
Type	IC808
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning