

**Garant****Momentskruetrækker, fast indstillet, Indstillet moment: 2,2Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

211750 2,2

GTIN

4045197553201

Artikelklasse

21B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Momentskruetrækker med gribevenligt tokomponent-T-greb. Momentet er fast indstillet. Fastgørelse med permanentmagneter.

**Funktion:**

Når momentet nås, udløses skruetrækker både **hørbart og mærkbart**. Takket være knækmekanismen bliver brugeren gjort tydeligt opmærksom på, at den indstillede værdi er nået.

**Anvendelse:**

I forbindelse med **1/4 tomme bits** med **C 6,3-** eller **E 6,3-skaft**, f.eks. **Torx Plus®-bit** nr. **674252**. Perfekt til præcis fastgørelse af vendeskærplatter efter det foreskrevne tilspændingsmoment.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Bemærk:**

Leveres **uden** bit.

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

**Teknisk beskrivelse**

Indstillet moment	2,2 Nm
Klingelængde	50 mm
Målenøjagtighed, moment	±10 %
Bitholder	D 6,3
Bitholder	F 6,3
Justeringsmulighed udløsningsværdi	ikke justérbar
Målemetode	Moment
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Norm	DIN EN ISO 6789
Reverserbar aflæsning	Nm
Samlet længde L	107 mm
Indstilling af udløsningsværdi	forudindstillet
Feedback	udløsning
Udløsningsprincip	mekanisk langvejsudløsning
Tilspændingsretning	Højrespænding
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Produkttype	Momentskruetrækker

## Tilbehør

„TQ-Station“ - opbevaringsstation til  
momentskruetrækkere

659964