



TANGGRIP TNFFA-IQ aksialstikholdere forstærket, højre, Ø-område/ indstik DAXN-DAXX: 80-100mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	274202 80-100
GTIN	7291075310955
Artikelklasse	26D

Beskrivelse

Anvendelse:

Til aksialstik.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 274422 – 274226.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279952 skal bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	3 mm
Indstiksdybde t_{maks}	27 mm
Serie	TANG-GRIP
Samlet længde L	90 mm
WB_2	16,7 mm
WF	9,5 mm
Funktionshøjde h_1	24,8 mm
Skafthøjde h_5	32 mm
Producentbetegnelse	TNFFA 80R-3IQ
Længde på udhæng	27 mm

Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Skærholder