



## TANGGRIP TNFFA-IQ aksialstikholdere forstærket, højre, Ø-område/ indstik DAXN-DAXX: 70-100mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	274202 70-100
GTIN	7291075311075
Artikelklasse	26D

### Beskrivelse

**Anvendelse:**

Til aksialstik.

**Passer til:**

Skæreforsatser nr. 274422 – 274226.

**Advarsel:**

Monteringsnøglen nr. 279952 skal bestilles separat.

### Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	90 mm
Indstiksdybde $t_{\text{maks}}$	30 mm
Serie	TANG-GRIP
Stikbredde W	5 mm
WF	9,7 mm
WB_2	18 mm
Funktionshøjde $h_1$	24,8 mm
Skafthøjde $h_5$	32 mm
Producentbetegnelse	TNFFA 70R-5IQ
Længde på udhæng	30 mm

Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Skærholder