



TANGGRIP TNFFH-IQ aksialstikholdere, højre, Ø-område/ indstik DAXN-DAXX: 90-120mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	274204 90-120
GTIN	7291075310634
Artikelklasse	26D

Beskrivelse

Udførelse:

Med to platteholdere.

Anvendelse:

Til aksialstik.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 274422 – 274226.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279952 skal bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	3 mm
Samlet længde L	150 mm
Indstiksdybde t_{maks}	18 mm
Serie	TANG-GRIP
WF	4,1 mm
WB_2	5,2 mm
Funktionshøjde h_1	24,8 mm
Skafthøjde h_5	32 mm
Producentbetegnelse	TNFFH 90R-3IQ

Længde på udhæng	18 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Skærholder