



TANGGRIP TNFFH-IQ aksialstikholdere, venstre, Ø-område/ indstik DAXN-DAXX: 150-500mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	274205 150-500
GTIN	7291075310689
Artikelklasse	26D

Beskrivelse

Udførelse:

Med to platteholdere.

Anvendelse:

Til aksialstik.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 274422 – 274226.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279952 skal bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

Serie	TANG-GRIP
Indstiksdybde t_{maks}	32 mm
Samlet længde L	150 mm
Stikbredde W	4 mm
WF	3,8 mm
WB_2	5,2 mm
Funktionshøjde h_1	24,8 mm
Skafthøjde h_5	32 mm
Producentbetegnelse	TNFFH 150L-4IQ

Længde på udhæng	32 mm
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Skærholder