

**HELIGRIP HELI klemholdere, højre, Skaftstørrelse / stikbredde w: 16/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273766 16/3
GTIN	7291075031911
Artikelklasse	26D

**Beskrivelse****Udførelse:**

I lige udførelse (billede 1).

**Anvendelse:**

Til stikdrejning, af- og indstikning.

**Passer til:**

Skæreforsatser nr. 273403 – 273413.

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde $L_1$	30 mm
Skaftstørrelse	16 mm
Indstiksdybde $t_{maks}$	12 mm
Samlet længde L	135 mm
Stikbredde W	3 mm
WF	14,8 mm
Serie	HELI-GRIP
WB	2,4 mm
CUTDIA	32 mm
CWX	3,18 mm
Producentbetegnelse	HELIR 1616-3T12

Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Skærholder