

**HELIGRIP HELI klemholdere, højre, Skaftstørrelse / stikbredde w: 16/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273766 16/4
GTIN	7291075032130
Artikelklasse	26D

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til stikdrejning, af- og indstikning.

**Passer til:**

Skæreforsatser nr. 273403 – 273413.

**Teknisk beskrivelse**

Serie	HELI-GRIP
Indstiksdybde $t_{maks}$	12 mm
WF	14,4 mm
Hovedlængde $L_1$	29 mm
Stikbredde W	4 mm
Skaftstørrelse	16 mm
Samlet længde L	135 mm
CWX	4,76 mm
CUTDIA	32 mm
WB	3,2 mm
Producentbetegnelse	HELIR 1616-4T12
Indsatstype	højre

Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Skærholder