

**HELIGRIP HELI klemholdere, højre, Skaftstørrelse / stikbredde w: 25/4mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273766 25/4 |
| GTIN | 7291075031430 |
| Artikelklasse | 26D |

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til stikdrejning, af- og indstikning.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 273403 – 273413.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Hovedlængde L ₁ | 42 mm |
| Serie | HELI-GRIP |
| WF | 23,4 mm |
| Skaftstørrelse | 25 mm |
| Stikbredde W | 4 mm |
| Samlet længde L | 140 mm |
| CWX | 4,76 mm |
| CUTDIA | 50 mm |
| WB | 3,2 mm |
| Plattestørrelse | 20 mm |
| Producentbetegnelse | HELIR 2525-4T25 |
| Indsatstype | højre |

| | |
|-----------------------|------------|
| Indvendig køling | nej |
| aksial stikning mulig | ja |
| Produkttype | Skærholder |