



## PENTAIQGRIP PCH-IQ klemholdere, venstre, Skaftstørrelse / plattestørrelse: 25/40mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273577 25/40
GTIN	7291075318029
Artikelklasse	26D

### Beskrivelse

#### Anvendelse:

Det foretrukne valg til afstikning op til en diameter på 40 mm. Indstikning er mulig.

#### Passer til:

Skæreforsatser nr. 273580 – 273581.

### Teknisk beskrivelse

HBH	8 mm
Samlet længde L	135 mm
Skaftstørrelse	25 mm
WF	23,7 mm
H	43,5 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	33,3 mm
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Serie	PENTAIQGRIP
HBL	33,6 mm
Producentbetegnelse	PCHL 25-D40-3-IQ
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	nej

aksial stikning mulig

nej

Produkttype

Skærholder