

**HELIGRIP HELI klemholdere, venstre, Skaftstørrelse / stikbredde w: 16/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273767 16/4
GTIN	7291075032116
Artikelklasse	26D

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til stikdrejning, af- og indstikning.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 273403 – 273413.

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	16 mm
WF	14,4 mm
Stikbredde W	4 mm
Samlet længde L	135 mm
Hovedlængde L ₁	29 mm
Serie	HELI-GRIP
Indstiksdybde t _{maks}	12 mm
CWX	4,76 mm
WB	3,2 mm
CUTDIA	32 mm
Producentbetegnelse	HELIL 1616-4T12
Indsatstype	venstre

Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Skærholder