



PENTACUT PCH 24-34 klemholdere, højre, Skaftstørrelse / plattestørrelse: 12/24mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273924 12/24
GTIN	7291075172010
Artikelklasse	26D

Beskrivelse

Passer til:

Skæreforsatser nr. 273937 – 273939.

Teknisk beskrivelse

Indstiksdybde t_{maks}	6,5 mm
Skaftstørrelse	12 mm
Hovedlængde L_1	19,5 mm
Serie	PENTACUT
Samlet længde L	120 mm
HBH	4 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Plattestørrelse	25 mm
Producentbetegnelse	PCHR 12-24
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Skærholder

