



PENTACUT PCH 24-34 klemholdere, højre, Skaftstørrelse / plattestørrelse: 16/24mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273924 16/24
GTIN	7291075172027
Artikelklasse	26D

Beskrivelse

Passer til:

Skæreforsatser nr. 273937 – 273939.

Teknisk beskrivelse

Serie	PENTACUT
Indstiksdybde t_{maks}	6,5 mm
Hovedlængde L_1	19,5 mm
Samlet længde L	120 mm
Skaftstørrelse	16 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Producentbetegnelse	PCHR 16-24
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Skærholder

