



PENTACUT PCH 24-34 klemholdere, højre, Skaftstørrelse / plattestørrelse: 20/24mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273924 20/24
GTIN	7291075172034
Artikelklasse	26D

Beskrivelse

Passer til:

Skæreforsatser nr. 273937 – 273939.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	120 mm
Hovedlængde L ₁	19,5 mm
Indstiksdybde t _{maks}	6,5 mm
Skraftstørrelse	20 mm
Serie	PENTACUT
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Plattestørrelse	12 mm
Producentbetegnelse	PCHR 20-24
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Skærholder

