



PENTACUT PCH 24-34 klemholdere, højre, Skaftstørrelse / plattestørrelse: 25/24mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273924 25/24
GTIN	7291075172089
Artikelklasse	26D

Beskrivelse

Passer til:

Skæreforsatser nr. 273937 – 273939.

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L_1	19,5 mm
Indstiksdybde t_{maks}	6,5 mm
Samlet længde L	135 mm
Serie	PENTACUT
Skaftstørrelse	25 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Producentbetegnelse	PCHR 25-24
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Skærholder

