



PENTACUT PCH 24-34 klemholdere, højre, Skaftstørrelse / plattestørrelse: 20/34mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273924 20/34
GTIN	7291075287134
Artikelklasse	26D

Beskrivelse

Passer til:

Skæreforsatser nr. 273937 – 273939.

Teknisk beskrivelse

Indstiksdybde t_{maks}	10 mm
Serie	PENTACUT
Samlet længde L	120 mm
Hovedlængde L_1	31 mm
Skaftstørrelse	20 mm
HBH	6 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Producentbetegnelse	PCHR 20-34
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Skærholder

