



PENTACUT PCH 24-34 klemholdere, venstre, Skaftstørrelse / plattestørrelse: 25/34mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273925 25/34 |
| GTIN | 7291075287158 |
| Artikelklasse | 26D |

Beskrivelse

Passer til:

Skæreforsatser nr. 273937 – 273939.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------|------------|
| Serie | PENTACUT |
| Skaftstørrelse | 25 mm |
| Hovedlængde L ₁ | 31 mm |
| Samlet længde L | 135 mm |
| Indstiksdybde t _{maks} | 10 mm |
| CWN-CWX | 1,5 - 4 mm |
| Plattestørrelse | 20 mm |
| Producentbetegnelse | PCHL 25-34 |
| Indsatstype | venstre |
| Indvendig køling | nej |
| aksial stikning mulig | nej |
| Produkttype | Skærholder |

