



## PENTACUT PCH 24-34 klemholdere, venstre, Skaftstørrelse / plattestørrelse: 20/34mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273925 20/34
GTIN	7291075287141
Artikelklasse	26D

### Beskrivelse

#### Passer til:

Skæreforsatser nr. 273937 – 273939.

### Teknisk beskrivelse

Hovedlængde $L_1$	31 mm
Serie	PENTACUT
Samlet længde L	120 mm
Skraftstørrelse	20 mm
Indstiksdybde $t_{maks}$	10 mm
HBH	6 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Producentbetegnelse	PCHL 20-34
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Skærholder

