



PENTACUT 24N-C/34N-C skæreforsatser, IC908, Stikbredde w / plattestørrelse: 2/34mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273939 2/34 |
| GTIN | 7291075289558 |
| Artikelklasse | 26K |

Beskrivelse

Udførelse:

Spånbrydere med udformet beskyttelsesfas. Middel til høj tilspænding.

Anvendelse:

Det foretrukne valg til præcisionsstikning. Afstikning er mulig. Også egnet til afbrudte snit.

Passer til:

Holder til vendeskærsplatter nr. 273924 – 273925.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------|------------------|
| Hjørneradius R | 0,2 mm |
| Stikbredde W | 2 mm |
| Tilspænding f | 0,04 - 0,14 mm/o |
| Indstiksdybde t_{maks} | 8 mm |
| Tolerance stikbredde w | 0,02 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Tolerance, hjørneradius R | 0,03 mm |
| Plattestørrelse Ø d | 34 mm |
| Serie | PENTACUT |
| Producentbetegnelse | PENTA 34N200C020 IC908 |
| Antal skift/skær | 5 |
| Skæremateriale | HM |
| Vendeskærsplatteprofil | neutral |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning |
| Primær anvendelse | UNI |
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| Spånbryder | C |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 60 - 180 m/min |
| Type | IC908 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |