



## PENTACUT PCH-17 klemholdere, venstre, Skaftstørrelse / plattestørrelse: 10/17mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273951 10/17
GTIN	7291075389487
Artikelklasse	26D

### Beskrivelse

**Anvendelse:**

Til plant arbejde på emneskuldre til stikbredder på 0,25 mm – 3,18 mm.

**Passer til:**

Skæreforsatser nr. 273956 – 273959.

**Bemærk:**

Til højre holdere skal du anvende højre skæreforsatser, til venstre holdere skal du anvende venstre skæreforsatser.

### Teknisk beskrivelse

Serie	PENTACUT
Hovedlængde L <sub>1</sub>	17 mm
Skaftstørrelse	10 mm
Samlet længde L	120 mm
Indstiksdybde t <sub>maks</sub>	4 mm
HBH	2 mm
OAH	15,6 mm
Plattestørrelse	17 mm
Producentbetegnelse	PCHLS 10-17
Indsatstype	venstre

Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Skærholder