



## PENTACUT 17 N-P skæreindsatser højre, IC1008, Stikbredde w / plattestørrelse: 1,2/17mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273956 1,2/17
GTIN	7291075390148
Artikelklasse	26K

### Beskrivelse

#### Anvendelse:

Universalsystem til bearbejdning af små komponenter. Til af- og indstikning, stikdrejning, gevindskæring og returdrejning.

Til af- og indstikning. Positiv spånbryder. Blødt skærende.

#### Passer til:

Holder til vendeskærsplatter nr. 273950 – 273951.

#### Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

### Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	1,2 mm
Hjørneradius R	0,1 mm
Tilspænding f	0,02 - 0,05 mm/o
Indstikdybde $t_{maks}$	3 mm
CUTDIA	6 mm

Plattestørrelse Ø d	17 mm
Serie	PENTACUT
Producentbetegnelse	PENTA 17N120P010RS IC1008
Antal skift/skær	5
Skæremateriale	HM
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbrøder	P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 180 m/min
Type	IC1008
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning