



PENTACUT PCH-17 klemholdere, højre, Skaftstørrelse / plattestørrelse: 12/17mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273950 12/17
GTIN	7291075389562
Artikelklasse	26D

Beskrivelse

Anvendelse:

Til plant arbejde på emneskuldre til stikbredder på 0,25 mm – 3,18 mm.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 273956 – 273959.

Bemærk:

Til højre holdere skal du anvende højre skæreforsatser, til venstre holdere skal du anvende venstre skæreforsatser.

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	12 mm
Indstiksdybde t_{maks}	4 mm
Serie	PENTACUT
Hovedlængde L_1	17 mm
Samlet længde L	120 mm
OAH	17,6 mm
Plattestørrelse	17 mm
Producentbetegnelse	PCHRS 12-17
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej

aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Skærholder