



PENTACUT 17 N-P skæreindsatser højre, IC1008, Stikbredde w / plattestørrelse: 0,25/17mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273956 0,25/17
GTIN	7291075390308
Artikelklasse	26K

Beskrivelse

Anvendelse:

Universalsystem til bearbejdning af små komponenter. Til af- og indstikning, stikdrejning, gevindskæring og returdrejning.

Til af- og indstikning. Positiv spånbryder. Blødt skærende.

Passer til:

Holder til vendeskærsplatter nr. 273950 – 273951.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	0,25 mm
Indstiksdybde t_{maks}	0,6 mm
Tilspænding f	0,02 - 0,03 mm/o
CUTDIA	1,2 mm
Plattestørrelse $\varnothing d$	17 mm

Serie	PENTACUT
Producentbetegnelse	PENTA 17N025P000RS IC1008
Antal skift/skær	5
Skæremateriale	HM
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbrøder	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 180 m/min
Type	IC1008
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning