



HELIGRIP HFHR kompakte klemholdere forstærket, højre, Ø-område/ indstik DAXN-DAXX: 40-48mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273768 40-48
GTIN	7291075032833
Artikelklasse	26D

Beskrivelse

Anvendelse:

Til aksial indstikning og plandrejning.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 273403 – 273413.

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L_1	44 mm
Samlet længde L	140 mm
WF	20,6 mm
OAH	31 mm
H	20 mm
Serie	HELI-GRIP
Indstiksdybde t_{maks}	25 mm
Stikbredde W	4 mm
Producentbetegnelse	HFHR 20-40-4T25
B	20 mm
Indsatstype	højre

Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Skærholder