



## HELI-GRIP HFH kompakte klemholdere forstærket, venstre, Ø-område/ indstik DAXN-DAXX: 140-240mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273769 140-240
GTIN	7291075033083
Artikelklasse	26D

### Beskrivelse

**Anvendelse:**

Til aksial indstikning og plandrejning.

**Passer til:**

Skæreforsatser nr. 273403 – 273413.

**Bemærk:**

Til venstre kompakte klemmeholdere skal du anvende venstre platter (type HGPL eller HFPL).

### Teknisk beskrivelse

WF	25,6 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	44 mm
OAH	37 mm
Serie	HELI-GRIP
Stikbredde W	4 mm
H	25 mm
Indstiksdybde t <sub>maks</sub>	25 mm
Samlet længde L	150 mm
Producentbetegnelse	HFHL 25-140-4T25
B	25 mm

Indsatstype	venstre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Skærholder