



## PENTACUT 17 N-P skæreindsatser venstre, IC1008, Stikbredde w / plattestørrelse: 2/17mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273957 2/17   |
| GTIN                | 7291075389876 |
| Artikelklasse       | 26K           |

### Beskrivelse

**Anvendelse:**

Universalsystem til bearbejdning af små komponenter. Til af- og indstikning, stikdrejning, gevindskæring og returdrejning.

Til af- og indstikning. Positiv spånbryder. Blødt skærende.

**Passer til:**

Holder til vendeskærsplatter nr. 273950 – 273951.

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

### Teknisk beskrivelse

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Stikbredde W            | 2 mm             |
| Hjørneradius R          | 0,1 mm           |
| Tilspænding f           | 0,02 - 0,08 mm/o |
| Indstikdybde $t_{maks}$ | 4 mm             |
| CUTDIA                  | 8 mm             |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Plattestørrelse Ø d                      | 17 mm                             |
| Serie                                    | PENTACUT                          |
| Producentbetegnelse                      | PENTA 17N200P010LS IC1008         |
| Antal skift/skær                         | 5                                 |
| Skæremateriale                           | HM                                |
| Vendeskærsplatteprofil                   | neutral                           |
| Slet-/skrubbearbejdning                  | Skrubsletbearbejdning             |
| Primær anvendelse                        | UNI                               |
| Skærebetingelse                          | kontinuerlig                      |
| Spånbrøder                               | P                                 |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 60 - 180 m/min                    |
| Type                                     | IC1008                            |
| Produkttype                              | Vendeskærsplatte til stikdrejning |