



HELI-GRIP HFH kompakte klemholdere forstærket, venstre, Ø-område/ indstik DAXN-DAXX: 35-40mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273769 35-40
GTIN	7291075033182
Artikelklasse	26D

Beskrivelse

Anvendelse:

Til aksial indstikning og plandrejning.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 273403 – 273413.

Bemærk:

Til venstre kompakte klemmeholdere skal du anvende venstre platter (type HGPL eller HFPL).

Teknisk beskrivelse

OAH	31 mm
Serie	HELI-GRIP
H	20 mm
Stikbredde W	5 mm
Hovedlængde L ₁	39 mm
WF	21 mm
Indstiksdybde t _{maks}	20 mm
Samlet længde L	140 mm
Producentbetegnelse	HFHL 20-35-5T20
B	20 mm

Indsatstype	venstre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Skærholder