



PENTACUT 17 N-P skæreindsatser venstre, IC1008, Stikbredde w / plattestørrelse: 1,2/17mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273957 1,2/17
GTIN	7291075389951
Artikelklasse	26K

Beskrivelse

Anvendelse:

Universalsystem til bearbejdning af små komponenter. Til af- og indstikning, stikdrejning, gevindskæring og returdrejning.

Til af- og indstikning. Positiv spånbryder. Blødt skærende.

Passer til:

Holder til vendeskærsplatter nr. 273950 – 273951.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius R	0,1 mm
Stikbredde W	1,2 mm
Indstiksdybde t_{maks}	3 mm
Tilspænding f	0,02 - 0,05 mm/o
CUTDIA	6 mm

Plattestørrelse Ø d	17 mm
Serie	PENTACUT
Producentbetegnelse	PENTA 17N120P010LS IC1008
Antal skift/skær	5
Skæremateriale	HM
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbrøder	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 180 m/min
Type	IC1008
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning