



## HELI-GRIP HFH kompakte klemholdere forstærket, venstre, Ø-område/ indstik DAXN-DAXX: 40-48mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273769 40-48
GTIN	7291075032840
Artikelklasse	26D

### Beskrivelse

**Anvendelse:**

Til aksial indstikning og plandrejning.

**Passer til:**

Skæreforsatser nr. 273403 – 273413.

**Bemærk:**

Til venstre kompakte klemmeholdere skal du anvende venstre platter (type HGPL eller HFPL).

### Teknisk beskrivelse

WF	20,6 mm
Serie	HELI-GRIP
H	20 mm
OAH	31 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	44 mm
Stikbredde W	4 mm
Samlet længde L	140 mm
Indstiksdybde t <sub>maks</sub>	25 mm
Producentbetegnelse	HFHL 20-40-4T25
B	20 mm

Indsatstype	venstre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Skærholder