



HELI-GRIP HFH kompakte klemholdere forstærket, venstre, Ø-område/ indstik DAXN-DAXX: 130-180mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273769 130-180
GTIN	7291075033465
Artikelklasse	26D

Beskrivelse

Anvendelse:

Til aksial indstikning og plandrejning.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 273403 – 273413.

Bemærk:

Til venstre kompakte klemmeholdere skal du anvende venstre platter (type HGPL eller HFPL).

Teknisk beskrivelse

OAH	37 mm
WF	26 mm
Indstiksdybde t_{maks}	32 mm
Samlet længde L	150 mm
Hovedlængde L_1	51 mm
H	25 mm
Stikbredde W	5 mm
Serie	HELI-GRIP
Producentbetegnelse	HFHL 25-130-5T32
B	25 mm

Indsatstype	venstre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Skærholder