



HELIGRIP HFHR kompakte klemholdere forstærket, højre, Ø-område/ indstik DAXN-DAXX: 100-140mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273768 100-140
GTIN	7291075033052
Artikelklasse	26D

Beskrivelse

Anvendelse:

Til aksial indstikning og plandrejning.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 273403 – 273413.

Teknisk beskrivelse

OAH	37 mm
Samlet længde L	150 mm
Indstiksdybde t_{maks}	25 mm
H	25 mm
Stikbredde W	4 mm
Serie	HELI-GRIP
Hovedlængde L_1	44 mm
WF	25,74 mm
Producentbetegnelse	HFHR 25-100-4T25
B	25 mm
Indsatstype	højre

Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Skærholder