



HELI-GRIP HFH kompakte klemholdere forstærket, venstre, Ø-område/ indstik DAXN-DAXX: 400-3000mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273769 400-3000
GTIN	7291075033779
Artikelklasse	26D

Beskrivelse

Anvendelse:

Til aksial indstikning og plandrejning.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 273403 – 273413.

Bemærk:

Til venstre kompakte klemmeholdere skal du anvende venstre platter (type HGPL eller HFPL).

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	6 mm
HBH	3 mm
Indstiksdybde t_{maks}	32 mm
OAH	40 mm
H	25 mm
Serie	HELI-GRIP
WF	26,4 mm
Samlet længde L	150 mm
Hovedlængde L_1	51 mm
Producentbetegnelse	HFHL 25-400-6T32

B	25 mm
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Skærholder