



PENTACUT 24N-C/34N-C skæreforsatser, IC908, Stikbredde w / plattestørrelse: 1,5/24mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273939 1,5/24
GTIN	7291075346831
Artikelklasse	26K

Beskrivelse

Udførelse:

Spånbrydere med udformet beskyttelsesfas. Middel til høj tilspænding.

Anvendelse:

Det foretrukne valg til præcisionsstikning. Afstikning er mulig. Også egnet til afbrudte snit.

Passer til:

Holder til vendeskærsplatter nr. 273924 – 273925.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Tolerance stikbredde w	0,02 mm
Hjørneradius R	0,1 mm
Indstiksdybde t_{maks}	5 mm
Stikbredde W	1,5 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,11 mm/o

Tolerance, hjørneradius R	0,05 mm
Plattestørrelse Ø d	24 mm
Serie	PENTACUT
Producentbetegnelse	PENTA 24N150C010 IC908
Antal skift/skær	5
Skæremateriale	HM
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånryder	C
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 180 m/min
Type	IC908
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning