




## MINCUT borestang, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/15mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270420 16/15
GTIN	7291075262421
Artikelklasse	26l

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- HM-skæreplatte fastskruet på endefladen, formluttende kraftoverføring takket være endefortanding.
- Nemt skift af skæreplatter.

#### Anvendelse:

Til aksial indstikning og stikdrejning ved diametre på 8 mm – 17 mm.

#### Passer til:

Skæreforsatser nr. 270422 – 270429.

### Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø $D_s$	16 mm
Samlet længde L	100 mm
Serie	MINCUT
Midterforskydning $L_3$	12,5 mm
Plattestørrelse	15 mm
Hovedlængde $l_2$	19 mm
Funktionsbredde $f_1$	2,7 mm
radial bredde $f_2$	7,5 mm
Kølings-Ø $d_s$	8 mm
Radius R	10,3 mm

Producentbetegnelse	MIFHR 16C-15
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang