


**MINCUT borestang, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270420 20/15
GTIN	7291075262438
Artikelklasse	26I

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **HM-skæreplade fastskruet på endefladen, formluttende kraftoverføring takket være endefortanding.**
- **Nemt skift af skæreplatter.**

**Anvendelse:**

Til aksial indstikning og stikdrejning ved diametre på 8 mm – 17 mm.

**Passer til:**

Skæreforsatser nr. 270422 – 270429.

**Teknisk beskrivelse**

Serie	MINCUT
Samlet længde L	100 mm
Plattestørrelse	15 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	12,5 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Hovedlængde l <sub>2</sub>	19 mm
Funktionsbredde f <sub>1</sub>	4,7 mm
radial bredde f <sub>2</sub>	9 mm
Kølings-Ø d <sub>5</sub>	8,5 mm
Radius R	11,3 mm

Producentbetegnelse	MIFHR 20C-15
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang