


**MINCUT borestang, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270420 20/15
GTIN	7291075262438
Artikelklasse	26I

Beskrivelse**Udførelse:**

- **HM-skæreplade fastskruet på endeflader, formluttende kraftoverføring takket være endefortanding.**
- **Nemt skift af skæreplatter.**

Anvendelse:

Til aksial indstikning og stikdrejning ved diametre på 8 mm – 17 mm.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 270422 – 270429.

Teknisk beskrivelse

Serie	MINCUT
Samlet længde L	100 mm
Plattestørrelse	15 mm
Midterforskydning L ₃	12,5 mm
Skaft-Ø D _s	20 mm
Hovedlængde l ₂	19 mm
Funktionsbredde f ₁	4,7 mm
radial bredde f ₂	9 mm
Kølings-Ø d ₅	8,5 mm
Radius R	11,3 mm

Producentbetegnelse	MIFHR 20C-15
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang