


**MINCUT borestang, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 12/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270420 12/8
GTIN	7291075262391
Artikelklasse	26l

Beskrivelse**Udførelse:**

- **HM-skæreplade fastskruet på endeflader, formluttende kraftoverføring takket være endefortanding.**
- **Nemt skift af skæreplatter.**

Anvendelse:

Til aksial indstikning og stikdrejning ved diametre på 8 mm – 17 mm.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 270422 – 270429.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s	12 mm
Serie	MINCUT
Samlet længde L	102,5 mm
Midterforskydning L_3	7,4 mm
Plattestørrelse	8 mm
Hovedlængde l_2	12,5 mm
radial bredde f_2	5,5 mm
Funktionsbredde f_1	1,4 mm
Kølings-Ø d_s	5 mm
Radius R	3,8 mm
Producentbetegnelse	MIFHR 12C-8

Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang