




## MINCUT borestang, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 12/8mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270420 12/8
GTIN	7291075262391
Artikelklasse	26l

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **HM-skæreplade fastskruet på endefladen, formluttende kraftoverføring takket være endefortanding.**
- **Nemt skift af skæreplatter.**

#### Anvendelse:

Til aksial indstikning og stikdrejning ved diametre på 8 mm – 17 mm.

#### Passer til:

Skæreforsatser nr. 270422 – 270429.

### Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø $D_s$	12 mm
Serie	MINCUT
Samlet længde L	102,5 mm
Midterforskydning $L_3$	7,4 mm
Plattestørrelse	8 mm
Hovedlængde $l_2$	12,5 mm
radial bredde $f_2$	5,5 mm
Funktionsbredde $f_1$	1,4 mm
Kølings-Ø $d_s$	5 mm
Radius R	3,8 mm
Producentbetegnelse	MIFHR 12C-8

Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang