


**MINCUT borestang, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270420 16/10
GTIN	7291075262414
Artikelklasse	26l

Beskrivelse**Udførelse:**

- **HM-skæreplatte fastskruet på endefladen, formluttende kraftoverføring takket være endefortanding.**
- **Nemt skift af skæreplatter.**

Anvendelse:

Til aksial indstikning og stikdrejning ved diametre på 8 mm – 17 mm.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 270422 – 270429.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s	16 mm
Midterforskydning L_3	11,2 mm
Plattestørrelse	10 mm
Serie	MINCUT
Samlet længde L	90 mm
Hovedlængde l_2	17,2 mm
Funktionsbredde f_1	2,4 mm
radial bredde f_2	7,5 mm
Kølings-Ø d_s	6 mm
Radius R	4,6 mm

Producentbetegnelse	MIFHR 16C-10
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang