



## MINCUT MIFR skæreforsatser neutral, IC908, Stikbredde w / plattestørrelse: 3/15mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270426 3/15
GTIN	7291075262476
Artikelklasse	26J

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Til indvendig aksial indstikning og stikdrejning.

#### Passer til:

Borestang nr. 270420.

### Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse Ø d	15 mm
WF	5,85 mm
DAXN-DAXX	15 - 60 mm
INSL	30 mm
Tilspænding f aksialstik	0,03 - 0,05 mm/o
Tilspænding f plandrejning	0,03 - 0,04 mm/o
Hjørneradius R	0,2 mm
Type	IC908
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 140 mm/min

Produkttype

Mini-skifteskæreplatte