



## MINCUT MIGR skæreforsatser neutral, IC908, Stikbredde w / plattestørrelse: 1/8mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270422 1/8
GTIN	7291075287042
Artikelklasse	26J

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Til indvendigt indstik ved lav skæredybde.

**Passer til:**

Borestang nr. 270420.

### Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse $\varnothing d$	8 mm
Maks. skæredybde $t_{maks}$	1,4 mm
Min. $\varnothing D_{min}$	8,5 mm
Stikbredde W	1 mm
Tilspænding f indstikning	0,01 - 0,03 mm/o
WF	4 mm
Tilspænding f drejning	0,03 - 0,1 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Hjørneradius R	0,05 mm
Serie	MINCUT

Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,05
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	0,5
Producentbetegnelse	MIGR 8-1.00-0.05 IC908
Type	IC908
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 140 mm/min
Produkttype	Mini-skifteskæreplatte