



MINCUT MIGR skæreforsatser neutral, IC908, Stikbredde w / plattestørrelse: 2/8mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270422 2/8
GTIN	7291075287073
Artikelklasse	26J

Beskrivelse

Udførelse:

Til indvendigt indstik ved lav skæredybde.

Passer til:

Borestang nr. 270420.

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	2 mm
Maks. skæredybde t_{maks}	1,8 mm
Plattestørrelse $\varnothing d$	8 mm
Min. $\varnothing D_{min}$	8,9 mm
Tilspænding f drejning	0,03 - 0,1 mm/o
WF	4,4 mm
Tilspænding f indstikning	0,01 - 0,03 mm/o
Skæredybde a_p	0,05 - 0,5 mm
Hjørneradius R	0,1 mm
Serie	MINCUT

Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	0,5
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,05
Producentbetegnelse	MIGR 8-2.00-0.10 IC908
Type	IC908
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 140 mm/min
Produkttype	Mini-skifteskæreplatte